

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before commencing assembly, please read these instructions thoroughly!

KF01用

ボールデフセット

Ball Diff. Set

for KF01



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.KFW006


ご購入ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書とキットの取扱説明書を合せてお読みください。


Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of your kit.


説明書に使われているマーク


Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

- 

グリスを塗る。
Apply grease.
- 

別購入品
Must be purchased separately!
- 

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).
- 


番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
- 

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

- 1/8 インチデフボール
Diff Ball
-----8
- 4.8x10mm スラストベアリング
Thrust Bearing
-----1
- 5mm サラワッシャー
Taper Washer
-----1
- 4x4mm セットビス
Set Screw
-----1
- 6x10mm ベアリング
Bearing
-----2
- 5x10mm ベアリング
Bearing
-----1

▶ 平らな面にセットビスを固定します。
Firmly tighten the set screws onto the flat spot.

ナットの締め込み具合でボールデフを調整します。
Ball diff can be adjusted by tightening or loosening the wheel nut.



▶ ボールデフの微調整は走行させながら下表を参考にこなして下さい。
To find the appropriate ball diff setting, make small adjustments and check by running the car. Please also refer to the below chart.

ゆるみ過ぎ Too loose	デフがスリップして動力が伝わらない。 Diff slips.(Power loss) ▶ Tighten
適正 Ideal	デフがスリップせず、滑らかに作動する。 Diff doesn't slip.(Smooth)
しめ過ぎ Too tight	デフが作動し難い。 Diff doesn't work. ▶ Loosen

●スペアパーツ

SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
1-S54004	セットビス(M4x4/10入) Set Screw(M4x4/10pcs)	210
BRG001	シールドベアリング(5x10x4)4入 Shield Bearing(5x10x4)4Pcs	1050
BRG022	シールドベアリング(6x10x3)2入り Shield Bearing(6x10x3)2Pcs	1050
KFW006-01	ボールデフシャフト Ball Diff. Shaft	1260

品番 No.	パーツ名 Part Names	★定価 (税込)
BRG103	スラストベアリング(4.8x10x4)1入り Thrust Bearing(4.8x10x4)1Pcs	1050
SD017	デフボール(1/8インチ/10Pcs/SPADA09) Diff. Ball(1/8 Inch/10Pcs/SPADA09)	315
TF013	スラストベアリング(2Pcs/TF-5) Thrust Diff. Ring(2Pcs/TF-5)	525

メーカー指定の純正部品を使用して下さい。
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
<http://www.kyosho.com>

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通 TEL 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)

13:00～19:00

*製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© 2010 KYOSHO / 禁無断転載複製
KFW006

64271010-2

PRINTED IN JAPAN