

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

ミニッツAWD DWS用

0.5mmスプリングスペーサー 0.5mm-thick Spring Spacer for MINI-Z AWD DWS



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MDW106

この説明書と、ミニッツAWD DWSの組立説明書を、合わせてお読みください。

Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z AWD DWS.





注意
CAUTION

シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を取り外してから行ってください。

Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.

- ▶ 本製品は標準のスぺーサーの半分の厚さ(0.5mm)となっており、より精密な車高の調整をすることができます。インナーチューブダンパーにも使用可能です。
This 0.5mm-thick spacer has half the thickness of the standard spacer, allowing finer ride height adjustment. Can also be used with the MDW101 Inner Tube Shock.



別購入品。
Must be purchased separately!

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

© Copyright 2011 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
MDW106-T01

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：
月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～19:00

31021106-1 PRINTED IN JAPAN